



Respiratorius su orpūtės sistema optrel® e3000x, Tipas: E3000



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097978 E3000
GTIN	7640127614532
Produktų klasė	09A

Aprašas

Aprašymas:

Nuolatinė kvėpavimo takų apsauga nuo suvirinimo proceso pradžios iki pabaigos. Orpūtės dėka pastoviai tiekiamas išvalytas oras. Tai užtikrina darbą be trikdžių **neribojant kvėpavimo**. Papildomai išvengiama prakaitavimo ir karščio sankaupos kaukėje. Integruotas jutiklis reguliuoja oro srautą, kurį galima nustatyti pagal poreikį pasirenkant vieną iš trijų lygių. Naudojant jungiklį, 20% oro galima nukreipti į kaktos dalį papildomam aušinimui.

Norma:

EN 12941

Tinkamas :

- Suvirintojo kaukė su orpūte Nr. 097977 dyd. AIR optrel® vegaview2.5
- Nr. 097193 dyd. AIR apsauginis veido skydelis optrel® clearmaxx
- Suvirintojo kaukė su orpūte Nr. 097947 dyd. AIR optrel® panoramaxx

Tiekimo sudėtis:

Oro srauto žarna, pirminis filtras, TH3 dalelių filtras, standartinis akumuliatorius, įkroviklis ir filtro dangtelis.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija

Produkto rūšis

Orpūtės elementas kvėpavimo takų
apsaugos priemonėms su orpūte