

HOLEX**Plieninis aukštos kokybės spaustukas su specialiu spaudžiamuoju dangteliu,
Užveržimo tarpas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	861120 300
GTIN	4045197657398
Produktų klasė	82C

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Patvarus, su specialia karščiui atsparia plokšte su plieno intarpu, palenkiamas iki 35°. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t. t. Judinama specialia spaudžiamąja užmoja galima užspausti detales su nuožula iki 35°. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 12 000 N.**

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	300 mm
Svoris	3 kg

Išnešimas	140 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	30×15 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Prispaudimo plokštė Tipas GSV	861121 GSV
Prispaudimo plokštė Tipas GSP	861121 GSP