

**Vielos kirpimo žnyplės, rankena su apvalkalu, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	731560 160
GTIN	4003773082354
Produktų klasė	73F

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtos formos, visas plieninis kaldintas šampavimo būdu. Su prisukamu lankstu ir atidarymo spyruokle. Ašmenų kietumas apie 64 HRC. Kojelės su plona PVC danga. su keliais komponentais dengtomis rankenomis.

Paskirtis:

Vielinių lynų, daugiagyšlių kabelių ir pan. pjovimui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio ypatingasis plienas, grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

kai lyno / minkšto apvalaus plieno Ø	6 mm
visas ilgis	160 mm
vieliniam lynui (maksimaliai 1960 N/mm ²) Ø	4 mm
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės