



NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas NC8, Tipas: 90



Užsakymo data

Užsakymo numeris	360405 90
GTIN	4250364403252
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Maži konstrukciniai matmenys: optimalus užspaudimo pločio / viso ilgio santykis. Norimą suspaudimo stiprumą galima iš anksto nustatyti **neaudojant jokių įrankių : yra 11 lygių:** lūpų plotis 90 mm, **4 lygiais:** lūpų plotis 125 / 160 / 200 mm. Tvirtas korpusas iš specialaus ketaus GJS-60, **viršutinė ir apatinė pusės šlifluotos, ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.**

Požymis:

visiškai hermetiškas, techninės priežiūros nereikalaujantis ir įzotintas suklys!

- Didesnis veikimo patikimumas.
- Patobulinta apsauga nuo drožlių.
- Patogesnis drožlių išvalymas.

Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumas 200 mm.

Paskirtis:

Galima naudoti horizontaliai arba pakreipus šonu, **nes šoninės plokštumos nušlifluotos -0,05mm tikslumu.**

Tiekimo sudėtis:

Su 2 pakopinėmis lūpomis (= standartas!), 1 sukamąja rankena, 4 prispaudikliais.

Priedai pasirinktinai:

- Fiksavimo varžtai Nr. 360025 - 25 M10.

Pastaba:

- Kumštelių jungties NC 8 išmatavimai identiški Allmatic TC / LC.
- NC 8 (Nr. 360405) pakeičia LC (Nr. 360500) ir TC (Nr. 360400).
- Dydžiai 125 MX ir 125 LX tiekiami kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125.
- Priekinėje dalyje nėra kiaurymių ilgintuvams!

Techninis aprašymas

Korpuso ilgis a	283 mm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo jėga iki maks.	28 kN
Užspaudimo ribos d	91 - 217 mm
Išilginis griovelis I H7	20 mm
r ±0,015	73 mm
Svoris	15 kg
Užveržimo ribos b	0 - 126 mm
Žiaunų aukštis h	34 mm
t	97 mm
Bendras ilgis L	339 mm
Korpuso aukštis c -0,02	80 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
m	112 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	NC8
Tipas	90
Sriegiai ruošinio ribotuvui	3
Liežuvėlio plotis B ₁ -0,05	90 mm
Serija	NC8
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas