



## NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas NC8, Tipas: 200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	360405 200
GTIN	4250364403412
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Maži konstrukciniai matmenys:** optimalus užspaudimo pločio / viso ilgio santykis. Norimą suspaudimo stiprumą galima iš anksto nustatyti **nenaudojant jokių įrankių : yra 11 lygių:** lūpų plotis 90 mm, **4 lygiais:** lūpų plotis 125 / 160 / 200 mm. Tvirtas korpusas iš specialaus ketaus GJS-60, **viršutinė ir apatinė pusės šlifotos, ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.**

#### Požymis:

**visiškai hermetiškas, techninės priežiūros nereikalaujantis ir įžotintas suklys!**

- **Didesnis veikimo patikimumas.**
- **Patobulinta apsauga nuo drožlių.**
- **Patogesnis drožlių išvalymas.**

Korpusas atitinka dyd. 160.

#### Paskirtis:

Galima naudoti horizontaliai arba pakreipus šonu, **nes šoninės plokštumos nušlifotos -0,05mm tikslumu.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 pakopinėmis lūpomis (= standartas!), 1 sukamąja rankena, 4 prispaudikliais.

#### Pastaba:

- **Kumštelių jungties NC 8 išmatavimai identiški Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) pakeičia LC (Nr. 360500) ir TC (Nr. 360400).**
- **Dydžiai 125 MX ir 125 LX tiekiami kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125.**

### Techninis aprašymas

Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Užveržimo ribos b	0 - 246 mm
Korpuso ilgis a	530 mm
Svoris	60 kg
Tipas	200
Korpuso aukštis c –0,02	115 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	NC8
Bendras ilgis L	615 mm
Žiaunų aukštis h	60 mm
Užspaudimo ribos d	189 - 435 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	60 kN
Išilginis griovelis I H7	20 mm
r ±0,015	164 mm
t	164 mm
m	234 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Liežuvėlio plotis B <sub>1</sub> –0,05	164 mm
Sriegiai ruošinio ribotuvui	5
Serija	NC8
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas