

Garant**Freza Z FINE – labai glotniam apdirbimui, HM, Tipas: M1020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540440 M1020
GTIN	4045197966797
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Smailas kūgis“ (SKM).**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	10 mm
Forma	Smailaus kūgio formos
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z FINE
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis	60 mm
Forma	M1020
Dantų smulkumas	labai glotnus
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z FINE
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		