

Garant**Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: H1230****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540200 H1230
GTIN	4045197967329
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Liepsnos formos

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L₁: 30 mm

Bendras ilgis: 70 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	12 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	Liepsnos formos
Forma	H1230
Bendras ilgis	70 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza