

## Plokštieji magnetai su sriegio įvove, rinkinyje 2 vnt. plokšti, Neodimis, Ø: 88mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085931 88
GTIN	5012095615149
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

#### Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	420 N
Aukštis	8,5 mm
Aukštis su sriegiu	8,5 mm
Sriegis	M8 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

