

Plokštieji magnetai su sriegio įvove, rinkinyje 2 vnt. plokšti, Neodimis, Ø: 43mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085931 43
GTIN	5012095615125
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Sriegis	M4 mm
Nominalioji sukibimo jėga	85 N
Aukštis su sriegiu	6 mm
Aukštis	6 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4

085921 M4