

**HOLEX**

## Rankinis hidraulinis įtaisas su atlenkiamu cilindru plastikiniame lagamine, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	834655 1
GTIN	4045197967244
Produktų klasė	86C

### Aprašymas

**Modelis:**

**Rankinis hidraulinis įtaisas**, slėgio galia iki 600 bar, **su hidrauliniu cilindru** (360° pasukamas ir atlenkiamas), su 3/4-16 UNF sriegiu, tinkamu įtempimo varžtui Nr. 834070. Labai lengvas, nes atlenkiama galva ir cilindras iš aliuminio.

**Pramušimo galia:** Apvaliems ir skėlimo skylmušiams iki Ø 82 / 3 mm storio / St 37, kai medžiaga plonesnė, o tvirtumas atitinkamai didesnis. **Lagaminas LxBxH: 495x385x140 mm.**

**Paskirtis:**

Darbui su lakštinio metalo skylmušiais.

**Pastaba:**

Kartu hidrauliniam prietaisui būtina užsakyti kiekvienam apvaliam skylmušiui reikalingus **įtempimo varžtus Nr. 834070!**

### Techninis aprašymas

Lagamino ilgis	495 mm
Lagamino plotis	385 mm
Lagamino aukštis	140 mm
Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms

