



Apvalių lakštinio metalo skylmušių rinkinys „UNF“ Ø 16,2 – 63,5 mm plastikiniame lagamine, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	834555 1
GTIN	4045197967169
Produktų klasė	86C

Aprašymas

Modelis:

Pramuštuvai ir suspaudimo varžtai su UNF smulkiu sriegiu. Su atraminio guolio varžtais trinčiai sumažinti. Galima derinti su populiariausių gamintojų lakštinio metalo skylmušiais, turinčiais UNF sriegį.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 pramuštuvą su matricomis kiaurymės Ø 16,2 (skirta M16) – 20,4 (skirta M20 arba PG13) – 22,5 (skirta M22 arba PG16) – 25,4 (skirta M25) – 32,5 (skirta M32) – 40,5 (skirta M40) – 50,5 (skirta M50) – 63,5 (skirta M63).

Ø 16,2 – 25,4 su 3/8 colio UNF-sriegiu ir Ø 32,5 – 63,5 su 3/4 colio UNF-sriegiu.

2 rutuliniai guoliai suspaudimo varžtams **3/8 colio – UNF**, 40 mm.

1 rutulinis guolis suspaudimo varžtams **3/4 colio – UNF**, 65 mm.

1 rutulinis guolis suspaudimo varžtams 3/4 colio – UNF, 65 mm.

1 HSS-pakopinis grąžtas Ø 6 – 21 mm).

1 Patvarus plastikinis lagaminas, matmenys 340x280x90 mm.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Įrankis kiaurymėms
----------------	--------------------

