



## Spaustuvas 5-ašiam apdirbimui TeleCentric, Tipas: 70M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361255 70M
GTIN	4250364403047
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Optimaliai tinka naudoti 5 ašių apdirbimo linijose.
- Galimas tiek įprastas užspaudimas, tiek užspaudimas pakopinėmis lūpomis.
- Teleskopinis suklys, matmenys išlieka nepakitę.
- Paprastas centravimo programavimas nekeičiant nulinio taško.
- Detalė lengvai pasiekama iš bet kurios padėties.
- Simetriška konstrukcija = detalė išlieka viduryje ir medžiaga paskirstoma simetriškai.
- Lūpas galima pakeisti tiesiog įstatant ir nenaudojant jokių įrankių per maždaug 10 sekundžių/ lūpų porai.
- Teleskopinis suklys užtikrina pastovią užspaudimo jėgą.
- Standartiškai su tvirtinimo angomis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumu 200.
- Integruotas skalės žiedas tiksliam centrinės padėties nustatymui.
- Spaudimo jėga 30 kN kai 45 Nm linijinė.

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, Quick-Start vadovas.

#### Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120, 6-briaunių atsuktuvų antgaliai Nr. 643330 dyd. 14, keičiamos lūpos Nr. 361258 – 361264, prispaudikliai Nr. 360750 dyd. 125/160, Bazavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530, fiksavimo varžtai Nr. 360025 dyd. 25M10 arba 25M10/138. keičiamos lūpos Nr. 361258 – 361260, prispaudikliai Nr. 360750 dyd. 125/160, Bazavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530, fiksavimo varžtai Nr. 360025 dys. 25M10 arba 25M10/138.

## Techninis aprašymas

Korpuso aukštis c	168,9 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	30 kN
Svoris	19,5 kg
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	TeleCentric
Raktų dydžių matmenys	14 mm
Užspaudimo ribos S1	49 - 150 mm
Užspaudimo ribos S2	99 - 200 mm
maksimalus sukimo momentas	45 Nm
Plotis B	94 mm
Aukštis h	27,1 mm
Ilgis L	351 mm
Griovelio plotis n H7	20 mm
Serija	TeleCentric
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10/138	360025 25M10/138
Keičiamos lūposprizminės Tipas P	361264 P
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 14 mm	360530 14
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 16 mm	360530 16
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 22 mm	360530 22
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 12 mm	360530 12

Dinamometrinis raktassu perjungiamo terksle Maksimalus sukimo momentas 120 Nm	656050 120
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 25M10	360025 25M10
Keičiamos lūposužspaudžiančios Tipas 70	361258 70
Prispaudiklių rinkinys 2 vnt. Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360750 125/160
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 18 mm	360530 18
Keičiamos lūposlygios Tipas 70	361260 70
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643329 14