



## Drėgmės ir temperatūros jutiklis, laidinis, Tipas: FT



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474146 FT
GTIN	4029547019043
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida	±0,5 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui	0 - 100 %
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui	±2 %
Temperatūros matavimo ribos	-20 - 70 °C
IP apsaugos klasė	IP 54
Kalibravimas	I6
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Produkto rūšis	Drėgmės ir temperatūros jutiklis

**Paslaugos**

KalibravimasHigrometras Tipas A

027660 A

DAkKS kalibravimasHigrometras Tipas A

027670 A