



## CO2 zondas, Tipas: CO2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474156 CO2
GTIN	4029547019081
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Plotis	50 mm
Temperatūros matavimo ribos	0 - 50 °C
Ilgis	295 mm
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui	5 - 95 %
Aukštis	40 mm
Leistina paklaida	±50 + 3 % (0 iki 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 iki 10000 ppm)
Svoris	200 g
Laido ilgis	1,4 m

Darbinė temperatūra	0 - 50 °C
Matavimo ribos	0 - 10000 ppm
IP apsaugos klasė	IP 54
Produkto rūšis	050 CO2 zondas