



Oro srauto zondas, Tipas: FR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474152 FR
GTIN	4029547018916
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Zondas su sparnuote Ø 16 mm dideliam oro srautui iki 50 m/s matuoti. Matavimams vamzdžiuose arba kanaluose teleskopinį kotą galima ištraukti iki 850 mm.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0,6 - 50 m/s
Leistina paklaida (m/s + % nuo matavimo vertės)	±0,2 + 1 % (0,6 iki 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 iki 50 m/s) m/s
Darbinė temperatūra	-10 - 70 °C
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Oro srauto zondas

