



Oro srauto zondas, Tipas: HD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474152 HD
GTIN	4029547018848
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Šiluminis zondas (zondo galvutės Ø 9 mm) mažam oro srautui iki 30 m/s matuoti. Teleskopinį kotą galima ištraukti iki 850 mm. Kartu su temperatūros jutikliu.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 30 m/s
Leistina paklaida (m/s + % nuo matavimo vertės)	±0,03 + 4 % (0 iki 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 iki 30 m/s) m/s
Darbinė temperatūra	-20 - 70 °C
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Oro srauto zondas

