

**Ansell****Pirštinių pora HyFlex® 11-920, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094385 9
GTIN	10076490489394
Produktų klasė	04P

**Aprašymas****Modelis:**

HyFlex® 11-920. Su Ansell Grip Technology™: Mikroskopiškai mažais kanalais nitrilo dangoje alyva pasišalina nuo kontaktinio paviršiaus ir užtikrina patikimą laikymą. Ypač tinka metalurgijai, standartiniams gamyklų ir mašinų priežiūros darbams.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Kvėpuoja	gerai
Lietimo pojūtis	gerai
Imti drėgniems daiktams	gerai
Be DMF	ne
Imti alyvuotiems daiktams	labai gerai

be silikono	ne
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Tinkama forma	labai gerai
Apsauga nuo karščio	nėra
Pirštinių dydis	9
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
EN 388	3131A
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	246 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	25 g
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Nitril
Produkto rūšis	Universalios pirštinės