

Mitutoyo

Skaitmeninis absoliučiujų matavimų indikatorius Su PEAK funkcija, Matavimo intervalas: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

434540 12,5

GTIN

4946368863061

Produktų klasė

44A

Aprašymas

Modelis:

Universalus indikatorius su absoliutaus nulio sistema, veikiančia talpumo principu. Matavimo vertė išlieka net ir išjungus prietaisą. **Su patobulinta PEAK funkcija.** Atliekant 50 matavimų per sekundę didžiausios vertės yra patikimesnės ir tikslesnės.

Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nulinė padėtis, tolerancijų įvertinimas. Matavimo vertės užlaikymo funkcija, MAX- / MIN funkcija. IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Tikslus aukščiausio ar žemiausio bei giliausio paviršiaus taško nustatymas.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	39 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Kalibravimas	C1
Padalos vertė, pasirenkama	0,005 / 0,0001 / 0,00005 in
Korpuso Ø	61 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 / 0,001 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	≤1,5 N
IP apsaugos klasė	IP 42
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,0001 in
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032