

HOLEX**Kišeninis prožektorius LED ir UV su baterija, Tipas: UV-LED****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Įkraunamas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su akumuliatoriumi, 3 šviesumo lygių LED šviesa, **perjungiamo į UV šviesą, 90° pasukama galva** ir magnetinis padas. Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.

· **Mygtukas su guminiu apvalkalu.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB C įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus talpa	2,6 Ah
Šviesos srautas, 2 lygis	300 lm
IP apsaugos klasė	IP 54
Šviesos srautas	450 lm
Švietimo trukmė	2 - 8 h
Galvos Ø	29 mm
UV spinduliuotės bangų ilgis	395 nm
Akumuliatorių kiekis	1
Bendras ilgis	158 mm

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Šviesos srautas, 3 lygis	120 lm
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius