



Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 65/30 akumuliatorinis, Akumuliatoriaus talpa: 2X2Ah



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Produktų klasė	04F

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).

- **Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.**
- **Paprasta, lengvai valdoma programinė įranga, apsaugota slaptažodžiu.**
- **Didelės raiškos spalvotas ekranas.**
- **Žymėjimo peržiūra patikimam ženklinimui.**
- **Smūgiams atsparus korpusas.**
- **Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.**
- **Šriftas: Taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.**
- **Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.**
- **Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.**
- **Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.**
- **HPGL paketas (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)**
- **Yra komforto paketas (pvz., sluoksnių žymėjimas, padėties pasižymėjimas, daugkartinis žymėjimas ir t.t.)**
- **Vidinis kaupiklis keliems šimtams žymėjimo duomenų, šriftų ir logotipų.**
- **Galima pasirinkti iš 15 kalbų.**

Patogi, 100% mobili **akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema** su integruota klaviatūra ir didelės raiškos spalvotu LC ekranu.

Žymėjimo laukas: 65 × 30 mm.

Standartas:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).

- **Didelio našumo elektromagnetinė ženklavimo adata.**
- **Paprasta, lengvai valdoma programinė įranga, apsaugota slaptažodžiu.**
- **Didelės raiškos spalvotas ekranas.**
- **Žymėjimo peržiūra patikimam ženklinimui.**

Tiekimo sudėtis:

Su įrankiais, kietlydininė žymėjimo adata 90°, pastatomas kampainis su neslystančia danga, kontrolinė liniuotė ir lagaminas, **2×18 V ličio jonų akumuliatoriai**, įkroviklis.

Pastaba:

Galima užsisakyti papildomai: magnetinė fiksavimo skarda Nr. 085758 65/30, stovas stacionariam eksploatavimui Nr. 085783 MINI.

maksimalus ženklavimo aukštis: 30 mm

Sąsaja: USB sąsaja

Akumuliatoriaus talpa: 2 Ah

Nominalioji įtampa: 18 V

Svoris su akumuliatoriumi: 2,4 kg

Techninis aprašymas

Šrifto aukštis	10 mm
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Sąsaja	USB sąsaja
Gamintojo pavadinimas	FlyMarker® mini 65/30
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Nominalioji įtampa	18 V
Svoris su akumuliatoriumi	2,4 kg
maksimalus ženklavimo plotis	65 mm
maksimalus ženklavimo aukštis	30 mm
Produkto rūšis	Adatinis ženklintuvas

Priedai

Logotipo sukūrimas iš duomenų Tipas LOGO	085785 LOGO
Ženklavimo adata, skirta FlyMarker® Ženklavimo adatos viršūnės kampas 90 laipsniai	085790 90
Ženklavimo adata, skirta FlyMarker® Ženklavimo adatos viršūnės kampas 60 laipsniai	085790 60
Ženklavimo adata, skirta FlyMarker® Ženklavimo adatos viršūnės kampas 110 laipsniai	085790 110
Stovas stacionariam eksploatavimui / naudojimui Tipas MINI	085783 MINI
Magnetinė fiksavimo skarda, skirta FlyMarker® mini Tipas 65/30	085758 65/30