

Garant**Pjovimo diskas, našus modelis YPAČ PLONAS, INOX, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563272 115
GTIN	4045197967442
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Specialus tipas, skirtas **INOX**.

Nauji, pagal moderniausią technologiją pagaminti **labai našūs modeliai** pasižymi didesniu efektyvumu ir išskirtinėmis pjovimo savybėmis. **Didesnį pjovimo našumą** užtikrina šiurkštūs šoniniai paviršiai, išskirtinis patvarumas, **geresnis įpjovimas**.

Plonais diskais galima **greitai** pjauti **nenaudojant jėgos ir taupant laiką. Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.**

Specifikacija:

A60R-BF.

Techninis aprašymas

Disko Ø	115 mm
Forma	tiesus
Specifikacija	A60R-BF
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	1 mm

kai medžiagos storis	3 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		