

Garant**Pjovimo diskas, našus modelis YPAČ PLONAS, plienas, Disko Ø: 115mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	563262 115
GTIN	4045197967503
Produktų klasė	51M

Aprašymas

Modelis:

Pagal patobulintą technologiją pagaminti **našūs modeliai** pasižymi didesniu efektyvumu ir išskirtinėmis pjovimo savybėmis. **Didesnį pjovimo našumą** užtikrina šiurkštūs šoniniai paviršiai, išskirtinis patvarumas, **geresnis įpjovimas**.

Plonais diskais galima **greitai** pjauti **nenaudojant jėgos ir taupant laiką. Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.**

Specialiai **plienui**, labai našus modelis.

Specifikacija:

A60S-BF.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	41
Forma	tiesus
maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹

Disko storis	1 mm
Specifikacija	A60S-BF
Disko Ø	115 mm
kai medžiagos storis	3 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		