

Garant**Pjovimo diskas, našus modelis YPAČ PLONAS, plienas, Disko Ø: 230mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

563262 230

GTIN

4045197967534

Produktų klasė

51M

Aprašymas

Modelis:

Pagal patobulintą technologiją pagaminti **našūs modeliai** pasižymi didesniu efektyvumu ir išskirtinėmis pjovimo savybėmis. **Didesnį pjovimo našumą** užtikrina šiurkštūs šoniniai paviršiai, išskirtinis patvarumas, **geresnis įpjovimas**.

Plonais diskais galima **greitai** pjauti **nenaudojant jėgos ir taupant laiką**. **Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų**.

Specialiai **plienui**, labai našus modelis.

Specifikacija:

A46S-BF.

Techninis aprašymas

Disko storis

1,9 mm

Forma

41

Forma

tiesus

maksimalus sūkių skaičius

6600 min⁻¹

DiskoØ	230 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Specifikacija	A46S-BF
kai medžiagos storis	5,7 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		