

**Pjovimo diskas PREMIUM\*\*\* SUPER PLONAS, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563111 115
GTIN	9003172821498
Produktų klasė	53T

**Aprašymas****Modelis:**

**Ypač plonas pjovimo diskas 0,8 mm** greičiausiai **plonasienių medžiagų** (pvz., kėbulo skardų) pjovimui. Susidaro nedaug užvartų, išskiria nedaug šilumos.

Lenktas modelis labai tvirtas.

**Paskirtis:**

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s  $v_c$ .

**Specifikacija:****A60R-BFXA****Pastaba:**

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

**Techninis aprašymas**

Disko Ø	115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Forma	lenktas
Specifikacija	A60R-BFKA
Disko storis	0,8 mm
kai medžiagos storis	2,4 - 4 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

