



## Pjovimo diskas PREMIUM\*\*\* SUPER PLONAS, Disko Ø: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563111 125
GTIN	9003172821504
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

**Ypač plonas pjovimo diskas 0,8 mm** greičiausiai **plonasienių medžiagų** (pvz., kėbulo skardų) pjovimui. Susidaro nedaug užvartų, išskiria nedaug šilumos. Lenktas modelis labai tvirtas.

#### Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuoškiais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s  $v_c$ .

#### Specifikacija:

**A60R-BFXA**

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

### Techninis aprašymas

Specifikacija	A60R-BFKA
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Forma	lenktas
Disko storis	0,8 mm
Disko Ø	125 mm
kai medžiagos storis	2,4 - 4 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

