



Pjovimo diskas PREMIUM*** SUPER PLONAS, Disko Ø: 115mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563116 115
GTIN	9003172417387
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Ypač plonas pjovimo diskas 0,8 mm greičiausiai **plonasienių medžiagų** (pvz., kėbulo skardų) pjovimui. Susidaro nedaug užvartų, išskiria nedaug šilumos.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v_c.

Specifikacija:

A60R-BFP

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹
Disko storis	0,8 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Specifikacija	A60R-BFP
DiskoØ	115 mm
Forma	tiesus
kai medžiagos storis	2,4 - 4 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

