

**Pjovimo diskas, našus modelis PREMIUM\*\*\* YPAČ PLONAS, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 563165 115    |
| GTIN             | 9009012018806 |
| Produktų klasė   | 53T           |

**Aprašymas****Modelis:**

Plonais diskais galima **greitai pjauti nenaudojant jėgos** ir taupant laiką. **Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.**

Labai patvarus naujausios kartos **didelio produktyvumo pjovimo diskas** su maksimaliomis pjovimo savybėmis dėl šiurkščių šoninių paviršių.

**Specifikacija:****A60R-BFP.****Techninis aprašymas**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Disko Ø              | 115 mm   |
| Forma                | tiesus   |
| Specifikacija        | A60R-BFP |
| Disko storis         | 1 mm     |
| Kiaurymės Ø          | 22,23 mm |
| kai medžiagos storis | 3 - 5 mm |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas        | A                   |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 %             |
| rekomenduojamas posvyrio kampas  | 90 laipsniai        |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Plienas             |
| pavaros mechanizmas              | Kampinis šlifuoklis |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s              |
| Produkto rūšis                   | Pjovimo diskas      |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |
| CuZn                            | ribotai tinka |                |           |
| Plastikas, GFK                  | ribotai tinka |                |           |
| Uni                             | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |