

**Pjovimo diskas, našus modelis PREMIUM*** YPAČ PLONAS, Disko Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563165 125
GTIN	9009012018820
Produktų klasė	53T

Aprašymas**Modelis:**

Plonais diskais galima **greitai pjauti nenaudojant jėgos** ir taupant laiką. **Švarūs pjūvio paviršiai, beveik be užvartų.**

Labai patvarus naujausios kartos **didelio produktyvumo pjovimo diskas** su maksimaliomis pjovimo savybėmis dėl šiurkščių šoninių paviršių.

Specifikacija:**A60R-BFP.****Techninis aprašymas**

Specifikacija	A60R-BFP
Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	1 mm
Forma	tiesus
kai medžiagos storis	3 - 5 mm

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		