



Pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS, Disko Ø: 230mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563406 230
GTIN	9003170321426
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Specialus modelis pjauti spalvotuosius metalus, pvz.: aliuminį, žalvarį, bronzą ir pan.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v_c.

Specifikacija:

A30N-BFXA.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Disko storis	2,5 mm
Disko Ø	230 mm
Forma	tiesus
Specifikacija	A60N-BFXA

Kiaurymės Ø	22,23 mm
kai medžiagos storis	7,5 - 12,5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		