

**Pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563406 115
GTIN	9009012019322
Produktų klasė	53T

Aprašymas**Modelis:**

Specialus modelis pjauti spalvotuosius metalus, pvz.: aliuminį, žalvarį, bronzą ir pan.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v_c.

Specifikacija:

A60N-BFP.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Disko Ø	115 mm
Forma	tiesus
Specifikacija	A60N-BFP
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Disko storis	1 mm
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		