

Garant**Vežimėlis T9 su 2 vonelėmis, Tipas: TL92****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieno konstrukcija.

Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu.

2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Komplekte yra 2 sandariai suvirintos vonelės su 37 mm aukščio krašteliais.

Viduriniąjį vežimėlio daliai galima įsigyti papildomą lentyną.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Lentynos gylis	500 mm
Apatinės lentynos aukštis	195 mm
Tipas	TL92
Gylis	509 mm
Lentynos plotis	850 mm
Ratuko Ø	125 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Svoris	34 kg
Rato medžiaga	Poliuretano danga
Plotis	1040 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukštis	875 mm
Viršutinės lentynos aukštis	850 mm
maksimali keliamoji galia	250 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Vonelių aukštis	37 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis