

Garant**Vežimėlis T9 su 2 vonelėmis, Tipas: TL96****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Produktų klasė	91T

Aprašymas**Modelis:**

Suvirinta plieno konstrukcija.

Iš šono pritvirtinta rankena su Haptoprene® įdėklų ir smūgiams atsparaus polipropileno pagrindu.

2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Komplekte yra 2 sandariai suvirintos vonelės su 37 mm aukščio krašteliais.

Viduriniai vežimėlio daliai galima įsigyti papildomą lentyną.

Standartas:**EN 1757-3****Priedai pasirinktinai:**

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Rato medžiaga	Poliuretano danga
---------------	-------------------

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Viršutinės lentynos aukštis	935 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	1190 mm
Ratuko Ø	200 mm
Apatinės lentynos aukštis	280 mm
maksimali keliamoji galia	500 kg
Lentynos gylis	700 mm
Aukštis	955 mm
Gylis	709 mm
Tipas	TL96
Viršutinės lentynos keliamoji galia	200 kg
Lentynos plotis	1000 mm
Svoris	56 kg
Vonelių aukštis	37 mm
Produkto rūšis	Vežimėlis