

3M**Rupiojo šlifavimo diskas CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Disko Øxplotis:
125X4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	560452 125X4
GTIN	4046719811496
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Rupiojo šlifavimo diskas su **Cubitron™II preciziškais keraminiais grūdeliais INOX ir plienui**. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus. Nevarginantis darbas, nes nereikia daug spausti.

Paskirtis:

Nedideliame medžiagos kiekiui nuimti ir sudėtingiems pjovimo darbams.

Specifikacija:

A36S-BF.

Techninis aprašymas

Disko storis	4,2 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	125 mm
Forma	tiesus
Serija	Cubitron™ II

kai medžiagos storis	12,6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		