

3M**Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto kūginis, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565503 40
GTIN	4054596196100
Produktų klasė	53F

Aprašymas**Modelis:**

Dengtas **precizinės formos Cubitron™ II** keraminiais grūdeliais **maksimaliam našumui ir patvarumui**.

Puikiai tinka glotniam šlifavimui.

Paskirtis:

Idealu sunkiai apdirbamų plienų **greitam** ir **šaltam šlifavimui** galingais kampiniais šlifuokliais.

Techninis aprašymas

Forma	įkypas
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumas	40
Disko Ø	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		