



Žiedlapinis šlifavimo diskas V4 Purple Power, (CER), lakštinio plieno lėkštelė, nuožulniai plokščia plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565450 36
GTIN	4027497009329
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis šlifavimo diskas su **storu dangos sluoksniu** ir tvirta lakštinio plieno lėkštele didelei užspaudimo jėgai pasiekti. Pasigalandantys keraminiai grūdėliai (CER) ant poliesterio pagrindo **dideliam medžiagos kiekiui nuimti** ir patvarumui užtikrinti.

Paskirtis:

Kietų ir nelygių paviršių bei briaunų šlifavimui.

Standartas:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: įkypas

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Grūdėtumas	36
Forma	įkypas
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		