



Keturbriaunių 1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys 11 vnt., Dalių skaičius: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630372 11
GTIN	3662424080722
Produktų klasė	63V

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Privalumai:

- **Dėl mažo aukščio puikiai tinka naudoti siaurose darbo vietose.**
- **užima iki 50% mažiau vietos, lyginant su kitais produktais.**

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M3 – M8.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 10 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Terkšlė: 1 vnt.

Sudėta į: plastikinę dėžę

Aukštis: 33 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 5,5-14 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunių galvučių dydžių ribos	5,5-14 mm

Dalių skaičius	11
Pakuotė	plastikinę dėžę
Ilgis	125 mm
Plotis	65 mm
Aukštis	33 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas