



Varžtų išsuktuvas su dviem pjovimo briaunomis ir viršūne, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082861 3
GTIN	4049002020896
Produktų klasė	04D

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

Paskirtis:

Tinka ir dešiniam, ir kairiniam sriegiui.

Tinka:

užgrūdintam plienui. Tinka ir dešiniam, ir kairiniam sriegiui.

Pastaba:

UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.

Pirminio gręžimo Ø: 6,4 mm

tinka varžtams/kaiščiams: M10 – M12

tinka: grūdintajam plienui

Techninis aprašymas

tinka varžtams/kaiščiams	M10 – M12
Pirminio gręžimo Ø	6,4 mm
Tipas	3
Tinka	grūdintajam plienui
Produkto rūšis	Varžtų išsuktuvai