

**Varžtų išsuktuvas su dviem pjovimo briaunomis ir viršūne, Tipas: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082861 4
GTIN	4049002020902
Produktų klasė	04D

**Aprašymas****Modelis:**

Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

**Paskirtis:**

**Tinka ir dešiniam, ir kairiniam sriegiui.**

**Tinka:**

užgrūdintam plienui. Tinka ir dešiniam, ir kairiniam sriegiui.

**Pastaba:**

UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.

Pirminio gręžimo Ø: 9,5 mm

tinka varžtams/kaiščiams: M12 – M16

tinka: grūdintajam plienui.

**Techninis aprašymas**

Pirminio gręžimo Ø	9,5 mm
Tipas	4
tinka varžtams/kaiščiams	M12 – M16
Tinka	grūdintajam plienui.
Produkto rūšis	Varžtų išsuktuvai