



Kampinis veržtuvas, Maksimalus suspaudimo tarpas: 120mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	862500 120
GTIN	4008158016825
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus su tvirtomis, kruopščiai apdirbtomis prispaudžiamosiomis plokštumomis (užveržimo kampas 90°). Užveržimo žiaunos judinamos, kad galėtų užveržti **skirtingų skersmenų medžiagas.**

Paskirtis:

Tiksliau kampu užveržti detales, jas suvirinant ar montuojant.

Techninis aprašymas

maksimalus suspaudimo tarpas	120 mm
maksimalus pralaidumas	100 mm
Svoris	7,8 kg
Žiaunų aukštis	61 mm
Produkto rūšis	Kampinis veržtuvas

