




Itin sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861400 300
GTIN	4008158007700
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Patvarus, su specialia karščiui atsparia plokšte su plieno intarpu, palenkiamas iki 35°. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t. t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula iki 35°. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 35 000 N.**

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjuvis	50×25 mm
Užveržimo tarpas	300 mm

Svoris	10,5 kg
Išnešimas	200 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Srieginė įvorė su fiksavimo žiedu	861450
Sparnuoti sraigtai su užspaudimo dangteliu	861440
Užspaudimo dangtelis su tvirtinimo detalėmis	861430