



Pjovimo diskas SGP STEEL ITIN PLONAS, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563440 125
GTIN	4007220103920
Produktų klasė	55T

Aprašymas

Modelis:

Plonas ir **našus pjovimo diskas** greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas. Atlaiko dideles apkrovas, užtikrina maksimalų pjovimo našumą ir yra patvarus.

Specifikacija:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Techninis aprašymas

Forma	tiesus
Disko storis	1 mm
Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai

optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		