



Pjovimo diskas SGP STEEL ITIN PLONAS, Disko Ø: 115mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 563440 115 |
| GTIN | 4007220103890 |
| Produktų klasė | 55T |

Aprašymas

Modelis:

Plonas ir **našus pjovimo diskas** greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas. Atlaiko dideles apkrovas, užtikrina maksimalų pjovimo našumą ir yra patvarus.

Specifikacija:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Forma | tiesus |
| Disko Ø | 115 mm |
| Disko storis | 1 mm |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| kai medžiagos storis | 3 - 5 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |