

**HOLEX****Veržtuvas su lygiagrečiomis lūpomis (ranka-replės), Tipas: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	861900 25
GTIN	4045197167514
Produktų klasė	82C

**Aprašymas****Modelis:**

Sraigas su trapeciniu sriegiu ir 2 pasukamomis užspaudimo kaladėlėmis. Užspaudimo kaladėlių 3 plokštumos lygios, o viena su kryžmine prizme, todėl jomis galima **užspausti skirtingas detales**.

**Paskirtis:**

Pačių įvairiausių formų detalių **vidiniam** ir **išoriniam užspaudimui**.

**Apdirbama medžiaga:**

Suklys ir užspaudimo kaladėlės iš plieno, juodinti

Užveržimo ribos gniuždymui a: 0 - 25 mm

Užveržimo ribos tempimui b: 20 - 48 mm

Užveržimo gylis c: 15 mm

maksimali užspaudimo jėga: 1000 N

**Techninis aprašymas**

maksimali užspaudimo jėga	1000 N
Užveržimo ribos tempimui b	20 - 48 mm
Užveržimo gylis c	15 mm
Užveržimo ribos gniuždymui a	0 - 25 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

