



## Užgriebiamasis veržtuvas, Užveržimo tarpas: 600mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

861600 600

GTIN

4008158035826

Produktų klasė

83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (ypatingo profilio), cinkuotas galvaniniu būdu. Plieninė slystamoji apkaba su trapecinio sriegio sraigtu ir prispaudžiamąją plokštę, pakreipiama iki 30°. Perkišus slystamąją, veržtuvus galima naudoti **plėtimui** (spaudimas į išorę).

#### Paskirtis:

**Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 7 500 N.**

### Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjuvis

28×11 mm

Svoris

3,1 kg

Išnešimas

120 mm

Užveržimo tarpas

600 mm

Produkto rūšis

Veržtuvas

---

## Priedai

Prispaudimo lūpa

861605