

**HOLEX****Veržtuvas su lygiagrečiomis lūpomis (ranka-replės), Tipas: 50****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 861900 50     |
| GTIN             | 4045197167521 |
| Produktų klasė   | 82C           |

**Aprašymas****Modelis:**

Sraigas su trapeciniu sriegiu ir 2 pasukamomis užspaudimo kaladėlėmis. Užspaudimo kaladėlių 3 plokštumos lygios, o viena su kryžmine prizme, todėl jomis galima **užspausti skirtingas detales.**

**Paskirtis:**

Pačių įvairiausių formų detalių **vidiniam** ir **išoriniam užspaudimui.**

**Apdirbama medžiaga:**

Suklys ir užspaudimo kaladėlės iš plieno, juodinti

Užveržimo ribos gniuždymui a: 0 - 50 mm

Užveržimo ribos tempimui b: 32 - 82 mm

Užveržimo gylis c: 30 mm

maksimali užspaudimo jėga: 2000 N

**Techninis aprašymas**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Užveržimo ribos gniuždymui a | 0 - 50 mm  |
| maksimali užspaudimo jėga    | 2000 N     |
| Užveržimo gylis c            | 30 mm      |
| Užveržimo ribos tempimui b   | 32 - 82 mm |
| Produkto rūšis               | Veržtuvas  |

