



## Užgriebiamasis veržtuvas, Užveržimo tarpas: 1000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	861600 1000
GTIN	4008158035833
Produktų klasė	83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (ypatingo profilio), cinkuotas galvaniniu būdu. Plieninė slystamoji apkaba su trapecinio sriegio sraigtu ir prispaudžiamąją plokštę, pakreipiama iki 30°. Perkišus slystamąją, veržtuvus galima naudoti **plėtimui** (spaudimas į išorę).

#### Paskirtis:

**Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 7 500 N.**

### Techninis aprašymas

Svoris	3,8 kg
Išnešimas	120 mm
Užveržimo tarpas	1000 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	28×11 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

---

## Priedai

Prispaudimo lūpa

861605