

**HOLEX****Veržtuvas su lygiagrečiomis lūpomis (ranka-replės), Tipas: 75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	861900 75
GTIN	4045197167538
Produktų klasė	82C

**Aprašymas****Modelis:**

Sraigas su trapeciniu sriegiu ir 2 pasukamomis užspaudimo kaladėlėmis. Užspaudimo kaladėlių 3 plokštumos lygios, o viena su kryžmine prizme, todėl jomis galima **užspausti skirtingas detales.**

**Paskirtis:**

Pačių įvairiausių formų detalių **vidiniam** ir **išoriniam užspaudimui.**

**Apdirbama medžiaga:**

Suklys ir užspaudimo kaladėlės iš plieno, juodinti

Užveržimo ribos gniuždymui a: 0 - 75 mm

Užveržimo ribos tempimui b: 40 - 115 mm

Užveržimo gylis c: 50 mm

maksimali užspaudimo jėga: 2500 N

**Techninis aprašymas**

Užveržimo gylis c	50 mm
Užveržimo ribos gniuždymui a	0 - 75 mm
maksimali užspaudimo jėga	2500 N
Užveržimo ribos tempimui b	40 - 115 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

