

Garant**Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 38mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116340 38
GTIN	4045197030955
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, **ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.**

Aukščiausios kokybės našus spiralinis grąžtas.
Pjovimo briaunos > Ø 26,5 mm iššlifotos iš vientiso ruošinio, Ø 26,5 mm išfrezuotos. Todėl žemas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, taip pat preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę iki Ø 40 mm.

Viršūnės forma A.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

SK kūgio įsprautinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	38 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	200 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	349 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Norma	DIN 345

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	143 mm
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20-30 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		