

HOLEX**Veržtuvas su lygiagrečiomis lūpomis (ranka-replės), Tipas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	861900 100
GTIN	4045197167545
Produktų klasė	82C

Aprašymas**Modelis:**

Sraigas su trapeciniu sriegiu ir 2 pasukamomis užspaudimo kaladėlėmis. Užspaudimo kaladėlių 3 plokštumos lygios, o viena su kryžmine prizme, todėl jomis galima **užspausti skirtingas detales.**

Paskirtis:

Pačių įvairiausių formų detalių **vidiniam** ir **išoriniam užspaudimui.**

Apdirbama medžiaga:

Suklys ir užspaudimo kaladėlės iš plieno, juodinti

Užveržimo ribos gniuždymui a: 0 - 100 mm

Užveržimo ribos tempimui b: 50 - 150 mm

Užveržimo gylis c: 60 mm

maksimali užspaudimo jėga: 3000 N

Techninis aprašymas

Užveržimo ribos gniuždymui a	0 - 100 mm
Užveržimo gylis c	60 mm
Užveržimo ribos tempimui b	50 - 150 mm
maksimali užspaudimo jėga	3000 N
Produkto rūšis	Veržtuvas

