

Garant

GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm arbs coliai): 3,8



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122361 3,8 |
| GTIN | 4045197968128 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl išgaubtų pagrindinių pjovimo briaunų ir tikslaus užapvalinimo grąžtas pasiekia didelį stabilumą ir gali atlaikyti maksimalias apkrovas.

Speciali danga grūdintųjų plienų gręžimui.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122362 / 122372**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122361 / 122371 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,06 mm/aps, |
| Bendras ilgis L | 66 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Norma | DIN 6537 K |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 18,3 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 3,8 mm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Serija | Diabolo |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 4xD |
| Tipas | H |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | raudoni |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 28 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 16 m/min | H |
| Plienas <65 HRC | tinka | 14 m/min | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 10 m/min | H |
| Ketus (G) | tinka | 70 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE